


E40104



Adapter för processgivare

ADAPTER SIL18



Applikation

Applikation	för industriell montering
Montage	för montering i T-stycke
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	300

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	94,8
Monteringstyp	för montering i T-stycke
Material	Låsmutter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Adapter: rostfritt stål (1.4404 / SS2348); O-ring: FKM 70 Shore A
Givaranslutning	M18 x 1,5
Processanslutning	gängad anslutning M26 x 1,5
Insticksdjup [mm]	28,5; (Mätsond SID, SFD, TN)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------