

## Adapter för processgivare

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



## Applikation

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Applikation            | för industriell montering      |
| Media                  | flytande och gasformiga medier |
| Tryckhållfasthet [bar] | 30                             |

## Godkännanden / tester

|                       |                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren            |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

## Mekaniska data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Vikt [g]          | 36                           |
| Mått [mm]         | M18 x 1,5                    |
| Gängbeteckning    | M18 x 1,5                    |
| Material          | titan (3.7235)               |
| Givaranslutning   | M18 x 1,5                    |
| Processanslutning | gängad anslutning G 1/4      |
| Insticksdjup [mm] | 13,5; (Mätsond SID, SFD, TN) |

## Tillbehör

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Ingående delar | Tätningar: 1, PTFE |
|----------------|--------------------|

## Anmärkning

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkning  | I applikationer >30 bar och ≤ 300 använd endast en U-seal tättningsring. |
| Förpackning | 1 antal                                                                  |