

# E40118




## Montageadapter för processgivare

ADAPT ISI/0/IG1

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E40119

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 300

### Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren  
Säkerhetsföreskrifter Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

### Mekaniska data

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Mått [mm]         | M18 x 1                    |
| Gångbeteckning    | M18 x 1                    |
| Material          | mässing (2.0401)           |
| Givaranslutning   | M18 x 1,5 Invändig gänga   |
| Processanslutning | gängad anslutning G 1      |
| Insticksdjup [mm] | 21; (Mätsond SID, SFD, TN) |

### Anmärkning

Förpackning 1 antal