




## Montageadapter för processgivare

ADAPT /SI/9/ 1/4NPT /TI

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

|                  |       |     |
|------------------|-------|-----|
| Tryckhållfasthet | [bar] | 300 |
|------------------|-------|-----|

## Godkännanden / tester

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryckkärlsdirektivet  | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren              |
| Säkerhetsföreskrifter | Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |

## Mekaniska data

|                   |      |                              |
|-------------------|------|------------------------------|
| Mått              | [mm] | M18 x 1                      |
| Gängbeteckning    |      | M18 x 1                      |
| Material          |      | titan (3.7235)               |
| Givaranslutning   |      | M18 x 1,5 Invändig gänga     |
| Processanslutning |      | gängad anslutning 1/4" NPT   |
| Insticksdjup      | [mm] | 13,9; (Mätsond SID, SFD, TN) |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|