


Adapter för processgivare

ADAPT /SI/9/ /M12X1 /TI



Applikation

Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	30

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	35,3
Mått [mm]	M18 x 1,5
Gängbeteckning	M18 x 1,5
Material	titan (3.7235)
Givaranslutning	M18 x 1,5
Processanslutning	gängad anslutning M12 x 1
Insticksdjup [mm]	13,5; (Mätsond SID, SFD, TN)

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 1, PTFE
----------------	--------------------

Anmärkning

Anmärkning	I applikationer >30 bar och ≤ 300 använd endast en U-seal tättningsring.
Förpackning	1 antal