


Processadapter för små flöden

FLOW ADAPT SI



Applikation

Utförande	för flödesgivare och flödesvakter
Applikation	för industriell montering
Montage	via invändig G1/8A gänga, alla monteringslägen
Media	flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Tryckhållfasthet [bar]	300

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [ml/min]	2...100
-----------------------	---------

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	156,5
Mått [mm]	M12 x 1
Gångbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	M12 x 1
Processanslutning	G 1/8

Tillbehör

Ingående delar	Tätningar: 1, U-seal
Tillbehör (alternativ)	Adapter: ≤ 30 bar, E40101
	Adapter: ≤ 300 bar, E40236

Anmärkning

Anmärkning	Kan endast användas i kombination med flödesgivarens relativa driftläge.
Förpackning	1 antal