


Processadapter för små flöden

FLOW ADAPT SI TI

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande	för flödesgivare och flödesvakter \$mit_Adapter_singular
Montage	via invändig G1/8A gänga, alla monteringslägen
Medietemperatur [°C]	0...80; (Temperaturgradient: 1 K/min)
Tryckhållfasthet [bar]	30

Mät-/ Inställningsområde

Flödesområde [ml/min]	2...100
-----------------------	---------

Godkännanden / tester

Tryckkärldirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	92,8
Mått [mm]	M12 x 1
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	titan (3.7235)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------