


T-stycke

T-PIECE R1/2-M26X1.5-R1/2



Applikation

Utförande		för givare och adapter med processanslutning M26x1,5
Flödesområde	[l/min]	0...10
Applikation		för industriell montering
Media		flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet	[bar]	30

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	524,5
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning		M26 x 1,5
Processanslutning		gängad anslutning R 1/2

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, för direktanslutning av flödesgivare, E40104
------------------------	--

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------