


T-stycke

T-PIECE R3/4-M26X1.5-R3/4



Applikation

Utförande	för givare och adapter med processanslutning M26x1,5
Flödesområde [l/min]	0...20
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	30

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	757,5
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Givaranslutning	M26 x 1,5
Processanslutning	gängad anslutning R 3/4

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, för direktanslutning av flödesgivare, E40104
------------------------	--

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------