


## Rörsektion för tryckluftsmätare

MESSSTR DN15/L300/VA/D21,3

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Utförande              | för tryckluftsmätare SD6 |
| Tryckhållfasthet [bar] | 16                       |

## Mekaniska data

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Material          | rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; Aluminium eloxerad |
| Processanslutning | R 1/2                                                  |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|