


E40164



Processadapter för små flöden

ADAPTBLOCK D27 G1



Applikation

Utförande		för flödesvakter/givare SID, SF5
Flödesområde	[l/min]	2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); Fabriksinställning i vatten)
Applikation		för industriell montering
Media		flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet	[bar]	300

Mekaniska data

Vikt	[g]	1512,5
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning		M18 x 1,5
Processanslutning		G 1

Tillbehör

Ingående delar	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	Tätningar: 1, U-seal

Anmärkning

Anmärkning	Kan endast användas i kombination med flödesgivarens relativa driftläge.
Förpackning	1 antal