




Rörsektion för tryckluftsmätare

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Utförande

för tryckluftsmätare SD9

Tryckhållfasthet

[bar]

16

Mekaniska data

Material

rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; Aluminium eloxerad

Processanslutning

R 1 1/2

Anmärkning

Förpackning

1 antal