




Processadapter för små flöden

ADAPTBLOCK D16 G1/2 PVC



Applikation

Utförande		för flödesvakter/givare SID, SF5
Flödesområde	[l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); Fabriksinställning i vatten)
Applikation		för industriell montering
Media		flytande och gasformiga medier
Medietemperatur	[°C]	-25...60
Tryckhållfasthet	[bar]	6

Mekaniska data

Vikt	[g]	375,5
Material		PVC
Givaranslutning		M18 x 1,5
Processanslutning		G 1/2

Tillbehör

Ingående delar	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	Tätningar: 1, U-seal

Anmärkning

Anmärkning	Kan endast användas i kombination med flödesgivarens relativa driftläge.
Förpackning	1 antal