




Processadapter för små flöden

ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC



Applikation	
Utförande	för flödesvakter/givare SID, SF5
Flödesområde [l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); Fabriksinställning i vatten)
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C]	-25...60
Tryckhållfasthet [bar]	6
Mekaniska data	
Vikt [g]	420
Material	PVC
Givaranslutning	M18 x 1,5
Processanslutning	G 1/4
Tillbehör	
Ingående delar	Adapter: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Tätningar: 1, U-seal
Anmärkning	
Anmärkning	Kan endast användas i kombination med flödesgivarens relativa driftläge.
Förpackning	1 antal