




Svetsadapter för processgivare

ADAPT SD G1



CRN

Applikation		
Utförande	för tryckluftsmätare SD	
Medietemperatur [°C]	-20...85	
Tryckhållfasthet	50 bar	5 MPa
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt [g]	111,7	
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Givaranslutning	G 1 Invändig gänga	
Processanslutning	Svetsadapter Ø 20 mm	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	