


Teach-knapp för flödesgivare

SC TEACH BUTTON OR

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation		
Utförande		för flödesgivare SC med reläutgång (slutande)
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning tolerans	[%]	15
Anslutningsspänning	[V]	< 24 AC/DC; (till SELV/PELV)
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 40
Mekaniska data		
Vikt	[g]	225,5
Material		rostfritt stål (1.4305 / 303); PA; PMMA
Anmärkning		
Instruktion		Utgående artikel
Förpackning		1 antal

E40212




Teach-knapp för flödesgivare

SC TEACH BUTTON OR

Elektrisk anslutning

kabel: 0,9 m, PUR

Anslutning



BN =

BU =

Ledarfärger :

brun

blå