


Adapter för flödesgivare

ADAPT /SM/1/G2 - 2 NPT



CRN

Applikation		
Utförande		för flödesvakter/givare Typ SM2, SM9
Tryckhållfasthet	[bar]	16
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	16
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet		En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter		Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1446,5
Material		Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm
Givaranslutning		G 2
Processanslutning		gängad anslutning 2" NPT
Tillbehör		
Ingående delar		O-ringar: 2
Anmärkning		
Förpackning		2 antal