


Adapter för flödesgivare

ADAPT /SM/1/NPT 1 1/2



CRN

Applikation		
Utförande		för flödesvakter/givare Typ SM2, SM9
Tryckhållfasthet	[bar]	16
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	16
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet		En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter		Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1408
Material		Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Packning: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Givaranslutning		G 2
Processanslutning		gängad anslutning 1 1/2" NPT
Tillbehör		
Ingående delar		Tätningsringar: 2
Anmärkning		
Förpackning		2 antal