


E40240



Adapter för flödesgivare

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Applikation	
Utförande	för flödesvakter/givare Typ SM2, SM9
Montage	SM2 SM9
Tryckhållfasthet [bar]	16
Mekaniska data	
Vikt [g]	2255,5
Monteringstyp	Adapter; (roterbar)
Material	fläns: rostfritt stål (1.4301 / 304); Adapter: rostfritt stål (1.4571/316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Givaranslutning	G 2

E40240



Adapter för flödesgivare

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Processanslutning	fläns DN50 enligt DIN2642 / EN1092-1 typ 2
Tillbehör	
Ingående delar	O-ringar: 2
Anmärkning	
Förpackning	2 antal