


Adapter för flödesgivare

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



Applikation

Utförande

för flödesvakter/givare, Typ SM8, Typ SU8

Applikation

för industriell montering; hygienisk miljö

Media

flytande medier

Tryckhållfasthet

[bar]

16

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet

En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter

Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt

[g]

662,5

Material

Adapter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm

Givaranslutning

G 1

Processanslutning

Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Tillbehör

Ingående delar

Tätningssringar: 2

Anmärkning

Förpackning

2 antal