


Adapter för flödesgivare

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



Applikation	
Utförande	för flödesvakter/givare Typ SM2, SM9
Applikation	för industriell montering
Media	flytande och gasformiga medier
Tryckhållfasthet [bar]	16
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	1040
Material	Adapter: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM 47,22 x 3,53 mm
Givaranslutning	G 2
Processanslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Tillbehör	
Ingående delar	O-ringar: 2
Anmärkning	
Förpackning	2 antal