


Skärringskoppling

COMPRESSION FITTING G1/2 METALLIC SEALIN



ACS KTW/W270 Reg31

Applikation		
Montage		Skärringskoppling
Tryckhållfasthet	[bar]	50
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet		En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter		Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data		
Vikt	[g]	93,5
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment	[Nm]	100
Givaranslutning		Ø 8 mm
Processanslutning		gängad anslutning G 1/2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal