


Skärringskoppling

COMPR. FITTING F. MOUNT. CLAMP



Applikation

Montage	Skärringskoppling
Tryckhållfasthet [bar]	1
Hänvisning till tryckangivelse	50 bar Vid svetsfästet

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt [g]	91,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Ø 8 mm
Processanslutning	Ø 23 mm

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------