


Monteringsadapter för kapacitiva givare

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	8
------------------	-------	---

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...110
----------------------	------	-----------

Mekaniska data

Vikt	[g]	27,6
Mått	[mm]	G 3/4 / L = 50
Gångbeteckning		G 3/4
Material		Adapter: PVDF
Åtdragningsmoment	[Nm]	5
Givaranslutning		gängad anslutning M18 x 1 Invändig gänga
Processanslutning		gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------