


Svetsadapter för nivågivare

WELDING ADAPTER 50/D16



Applikation	
Utförande	för kapacitiva nivågivare LK, LI, LT, LL
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	0,5
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	0...80
Godkännanden / tester	
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer
Mekaniska data	
Vikt [g]	394,5
Mått [mm]	Ø 50 / L = 37,5
Material	fläns: rostfritt stål; Låsmutter: rostfritt stål; distanshylsa: Mässing; Klämring: FKM
Åtdragningsmoment [Nm]	6...9
Givaranslutning	Ø 16 mm
Processanslutning	Svetsadapter Ø 50 mm
Anmärkning	
Förpackning	1 antal