


Klämfäste för processgivare

MOUNTING ADAPTER G3/4/D22



Applikation

Utförande	skyddsrör LK, LI
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	0,5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...80
---------------------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	195,5
Mått [mm]	Ø 39 / L = 42
Material	rostfritt stål; NBR; tesnit; Mässing
Åtdragningsmoment [Nm]	6...8
Givaranslutning	Ø 22 mm
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------