


Klämfäste för processgivare

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16



Applikation	
Utförande	för kapacitiva nivågivare LK, LI, LT, LL
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	0,5
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	0...80
Mekaniska data	
Vikt [g]	259
Mått [mm]	Ø 39 / L = 48
Material	fläns: rostfritt stål; Låsmutter: rostfritt stål; distanshylsa: Mässing; Klämring: FKM
Åtdragningsmoment [Nm]	6...9
Givaranslutning	Ø 16 mm
Processanslutning	gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Anmärkning	
Förpackning	1 antal