


Klämfäste för processgivare

FITTING LI G3/4/D16



Applikation

Utförande	för kapacitiva nivågivare LI
Montage	Klämfäste
Tryckhållfasthet [bar]	0,5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...60
---------------------------	--------

Mekaniska data

Vikt [g]	67,8
Mått [mm]	Ø 31 / L = 36
Material	Mässing förnicklad; TPE; Packning: FKM
Åtdragningsmoment [Nm]	10
Givaranslutning	Ø 16 mm
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------