

## Skyddsrör för kapacitiva nivågivare

CLIMATIC TUBE L=472



## Applikation

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Utförande              | för kapacitiva nivågivare LK, LI |
| Media                  | vatten; vattenbaserade media     |
| Medietemperatur [°C]   | 0...60                           |
| Tryckhållfasthet [bar] | 0,5                              |

## Driftförhållanden

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Omgivningstemperatur [°C] | 20...60 |
|---------------------------|---------|

## Mekaniska data

|              |           |
|--------------|-----------|
| Vikt [g]     | 140,5     |
| Material     | PP-H; NBR |
| Längd L [mm] | 472       |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|