

Skyddsrör för kapacitiva nivågivare

CLIMATIC TUBE L=132



Applikation

Utförande	för kapacitiva nivågivare LK, LI
Media	vatten; vattenbaserade media
Medietemperatur [°C]	0...65
Tryckhållfasthet [bar]	0,5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	20...60
---------------------------	---------

Mekaniska data

Vikt [g]	56
Material	PP-H; NBR
Längd L [mm]	132

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------