



Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE NPT L1400



1 monteringsfäste centreringsstycke

Applikation

Utförande	för nivågivare LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Tryckhållfasthet [bar]	16
Vakuumresistens [mbar]	-1000

Mekaniska data

Vikt [g]	780
Material	Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Längd L [mm]	1400

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------