




Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 Monteringsfäste för centreringsstycke

CRN

Applikation		
Utförande		för nivågivare LR
Medietemperatur	[°C]	-40...200
Tryckhållfasthet	[bar]	16
Vakuumresistens	[mbar]	-1000
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	16
Mekaniska data		
Vikt	[g]	215,5
Material	Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); Packning: NBR förstärkt fiber; centreringsstycke: PPS förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301)	
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga	
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga	
Längd L	[mm]	300
Tillbehör		
Ingående delar	Packning: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	