


Processadapter för hygienisk röranslutning

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Applikation		
Tryckhållfasthet	[bar]	40
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	341,5
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)	
Givaranslutning	G 1/2 tätningsskon	
Processanslutning	rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851	
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4	
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H4	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	