


E43311



Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 läckageport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM

Applikation

Utförande		med läckageborrning
Tryckhållfasthet	[bar]	25
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	25

Mekaniska data

Vikt	[g]	203
Material		rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning		G 1/2 tätningskon
Processanslutning		Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar		0,4 / 4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------