


Processadapter Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 läckageport



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation

Utförande	med läckageborrning
Tryckhållfasthet [bar]	16
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar]	16

Mekaniska data

Vikt [g]	268
Material	rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon
Processanslutning	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,4 / 4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------