

## Skruvkoppling med täcklock

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: flödesregulator 0,3 mm

## Applikation

Tryckhållfasthet [bar] 630

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -10...60

## Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren

Säkerhetsföreskrifter Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

## Mekaniska data

Vikt [g] 76,2

Material kopplingshus: stål (1.0718); ytkaraktäristik: zink/nickel grå; Packning: NBR

Givaranslutning G 1/4

Processanslutning M16 x 2 Minimes

## Anmärkning

Förpackning 1 antal