


Anslutningskabel

CABLE CAN ADAPTER



L: 0,15 m

Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Utförande

CAN-adapterkabel

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...80

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Vikt

[g]

48,8

Mått

[mm]

20 x 20 x 55

Material

PUR

Gjuten-body material

PUR

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Anslutningskabel

CABLE CAN ADAPTER

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad



Elektrisk anslutning

kabel: 0,15 m, PUR / PVC, svart, Ø 6,8 mm; 4 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad

