


Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE G3/4 L800



1 monteringsfäste centreringsstycke

Applikation

Utförande	för nivågivare LR
Medietemperatur [°C]	-40...200
Tryckhållfasthet [bar]	16
Vakuumresistens [mbar]	-1000

Mekaniska data

Vikt [g]	475
Material	Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); Packning: NBR förstärkt fiber; monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301); centreringsstycke: PPS förstärkt fiber
Givaranslutning	gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning	gängad anslutning G 3/4 utvändig gänga
Längd L [mm]	800

Tillbehör

Ingående delar	Packning: 1
Tillbehör (alternativ)	Centreringsstycke för koaxialrör: 1, E43222

Anmärkning

Anmärkning	Vid användning under DNV GL förhållanden krävs montage av ett extra centreringsstycke
Förpackning	1 antal