

Prob för nivågivare

LR HYGIENE PROBE L150



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation	
Utförande	hygienisk för nivågivare LR
Applikation	hygienisk miljö
Mät-/ Inställningsområde	
Problängd L [mm]	150
Mekaniska data	
Vikt [g]	63,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm]	< 6,5
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	< 0,8 / 8
Hygienklassad utrustning enligt DIN 11866	H3
Anmärkning	
Förpackning	1 antal