


Klämadapter för processgivare

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150



- 1 Honkontakt
- 2 Klämma
- 3 variabel klämadapter
- 4 Klämfäste, åtdragningsmoment 25...30 Nm
- 5 låsmutter, åtdragningsmoment min. 25 Nm
- 6 säkrad kabel

EHEDG Certified

Applikation	
Utförande	för hygienadapter G 1/2, för nivågivare LMT104
Montage	Klämfäste
Mekaniska data	
Vikt [g]	174,5
Material	PEEK-GF30; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Givaranslutning	Ø 14 mm
Processanslutning	gängad anslutning G 1/2 tätningsskon
Anmärkning	
Förpackning	1 antal