




Adapter för processgivare

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Packning Aseptoflex Vario-adapter
2 Tätningsskantzivare

EC 1935/2004 

Applikation

Tryckhållfasthet	[bar]	50
------------------	-------	----

Godkännanden / tester

Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren
Säkerhetsföreskrifter	Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer

Mekaniska data

Vikt	[g]	220,5
Material		rostfritt stål (1,4435 / 316L)
Givaranslutning		G 1/2 tätningsskon
Processanslutning		gängad anslutning G 1 utvändig gänga Aseptoflex Vario
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar		0,4 / 4

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------