


Koaxialrör för nivågivare

LR COAX TUBE NPT L2000



CRN

Applikation		
Utförande		för nivågivare LR
Medietemperatur	[°C]	-40...200
Tryckhållfasthet	[bar]	16
Vakuumresistens	[mbar]	-1000
MAWP (för applikationer enligt CRN)	[bar]	16
Mekaniska data		
Vikt	[g]	1120
Material		Koaxialrör: rostfritt stål (1.4301 / 304); monteringsfäste: rostfritt stål (1.4310 / 301); centreringsstycke: PPS förstärkt fiber
Givaranslutning		gängad anslutning G 3/4 Invändig gänga
Processanslutning		gängad anslutning 3/4" NPT utvändig gänga
Längd L	[mm]	2000
Anmärkning		
Förpackning		1 antal