


Konfektionierbar hankontakt

SSTGR120ALLFKZE

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
----------------------	------	-----------

Kapslingsklass	IP 40
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	33 x 33 x 75
------	------	--------------

Material	Mässing plastmantlad
----------	----------------------

Gjuten-body material	Mässing, plastmantlad
----------------------	-----------------------

Material mutter	Mässing, plastmantlad
-----------------	-----------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x Bajonett, rak; Gjuten kåpa: Mässing, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad



E60049



Konfektionierbar hankontakt

SSTGR120ALLFKZE

Anslutning

