




Membrankoppling för rotationsgivare

COUPLING 25-6-6-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data		
Vikt	[g]	36,5
Mått	[mm]	Ø 25 / L = 32
Material		Aluminium
Åtdragningsmoment	[Nm]	monteringsskruvar: 120 Ncm
Ytterdiameter D	[mm]	25
Innerdiameter 1	[mm]	6
Innerdiameter 2	[mm]	6
Kopplingens djup	[mm]	8
Klämskruv	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Längd	[mm]	32
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	6000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,5
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,35
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 4,0
Anmärkning		
Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C.	
	De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.	
Förpackning	1 antal	