


Mäthjul

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Applikation

Utförande

gummi

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

519

Innerdiameter

[mm]

10

Ytterdiameter

[mm]

159,16

Material

hjul: Aluminium; ytkaraktäristik: PU

Åtdragningsmoment

[Nm]

3; (Monteringsskruv)

Ythårdhet

60 Shore A

Omkrets

[mm]

500

Anmärkning

Förpackning

1 antal