


E60110



Mäthjul

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Applikation	
Utförande	slät plast
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur	[°C] -30...80
Mekaniska data	
Vikt	[g] 536
Innerdiameter	[mm] 10
Ytterdiameter	[mm] 159,15
Material	hjul: Aluminium; ytkaraktäristik: PU
Åtdragningsmoment	[Nm] 3; (Monteringsskruv)
Ythårdhet	90 Shore A
Omkrets	[mm] 500
Anmärkning	
Förpackning	1 antal