


Mäthjul

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Applikation

Utförande

slät plast

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-30...80

Mekaniska data

Vikt

[g]

61,5

Innerdiameter

[mm]

10

Ytterdiameter

[mm]

63,66

Material

hjul: Aluminium; ytkaraktäristik: PU

Åtdragningsmoment

[Nm]

1,5; (Monteringsskruv)

Ythårdhet

90 Shore A

Omkrets

[mm]

200

Anmärkning

Förpackning

1 antal