


Fjädrande skivkoppling

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Utgående artikel



Mekaniska data

Vikt	[g]	31
Mått	[mm]	Ø 30 / L = 22
Material		formgjuten zink; PA
Ytterdiameter D	[mm]	30
Innerdiameter 1	[mm]	6
Innerdiameter 2	[mm]	8
Längd L	[mm]	22
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	12000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,4
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,3
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 2,5

Anmärkning

Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal