


Membrankoppling för rotationsgivare

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Djup der Klemmnabe

Mekaniska data

Vikt	[g]	18,4
Mått	[mm]	Ø 19 / L = 28
Material		Aluminium
Åtdragningsmoment	[Nm]	monteringsskruvar: 120 Ncm
Ytterdiameter D	[mm]	19
Innerdiameter 1	[mm]	4
Innerdiameter 2	[mm]	6
Kopplingens djup	[mm]	6,5
Klämskruv	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Längd	[mm]	28
Max .antal varv, mekaniskt	[U/min]	6000
Max. axiel axelbelastning	[mm]	± 0,4
Max. radiell axelavvikelse	[mm]	± 0,25
Max. vinkelavvikelse	[°]	± 4,0

Anmärkning

Anmärkning	de angivna uppgifterna gäller vid en omgivningstemperatur på 23 °C. De maximala värdena för radiell, vinkel eller axiel belastning bör inte nås samtidigt under drift.
Förpackning	1 antal