


Lös honkontakt

SDOGK120MKRFKSG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	4,5...30 DC
---------------------	-----	-------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...125
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	43
Mått	[mm]	28 x 28 x 52
Material		Mässing plastmantlad; PA 6.6 svart
Gjuten-body material		mässing / PA 6.6, plastmantlad
Material mutter		Mässing, plastmantlad / PA 6.6, plastmantlad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------


Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: Mässing, plastmantlad

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: mässing / PA 6.6, plastmantlad; Låsning: PA 6.6, plastmantlad





Anslutning

